

レディーミクストコンクリートの製造工場の概要						
会社名		株式会社 レミックマルハチ				
所在地		岐阜県関市千足1088番地の3 TEL: 0575-28-2034 FAX: 0575-28-3060				
製造能力		640m ³ /日 80m ³ /時				
運搬車保有台数	アジテータートラック	積載重量: 11t×2台	積載重量: 5t×5台	積載重量: 4t×3台		
JIS表示認定書の有無		JIS工場 (認証番号: IC0415007)				
品質管理体制		試験人員: 3名 コンクリート主任技士: 2名 資格者名: 宮崎芳夫 森 康之		品質管理責任者名: 宮崎芳夫 コンクリート技士: 2名 資格者名: 渡邊信一 山下八起		
工場設備	セメントサイロ	容量: 150t 貯蔵セメント: 普通ポルトランドセメント				
		容量: 120t 貯蔵セメント: 高炉セメント B種				
		容量: 100t 貯蔵セメント: 早強ポルトランドセメント				
	水槽	直接揚水: 地下水		容量: 64m ³ 貯蔵水: スラッジ水(調整槽)		
		容量: 100m ³ 貯蔵水: 上澄水		容量: 48m ³ 貯蔵水: スラッジ水(濃縮槽)		
		回収水自動脱水装置: 有り				
	細骨材	容量: 250m ³ ×2 貯蔵骨材: 粗砂		仕切り高さ: 十分 上屋: 有		
		容量: 210m ³ ×2 貯蔵骨材: 細砂		仕切り高さ: 十分 上屋: 有		
	粗骨材	容量: 210m ³ 貯蔵骨材: 15mm		仕切り高さ: 十分 上屋: 有		
		容量: 250m ³ ×2 貯蔵骨材: 25mm		仕切り高さ: 十分 上屋: 有		
		容量: 168m ³ 貯蔵骨材: 40mm		仕切り高さ: 十分 上屋: 有		
		容量: 148m ³ 貯蔵骨材: ポーラス		仕切り高さ: 十分 上屋: 有		
	排水	有	運搬設置	有	満空表示灯	有
	混和剤タンク	容量: 6000 貯蔵剤: マイテイ1000Z		容量: 500 貯蔵剤: マイテイAE-01(原液)		
		容量: 6000 貯蔵剤: マイテイ1000Z		容量: 2000 貯蔵剤: マイテイAE-01溶解液(N)		
容量: 2000 貯蔵剤: マイテイ3000S		容量: 2000 貯蔵剤: マイテイAE-01溶解液(BB)				
容量: 4000 貯蔵剤: マスターホリド15S		容量: 2000 貯蔵剤: マイテイAE-01溶解液(H)				
容量: 1000 貯蔵剤: マスターグレニウム6500						
計量装置	計量方法	骨材別累加計量方式		計量記録装置	有	
	骨材表面水補正装置	細骨材: 有(0~99.9%まで補正可能)		粗骨材: 有(0~99.9%まで補正可能)		
	表面水連続測定装置	有	容量変換装置	0.5m ³ ~1.7m ³ (変換ステップ 0.01m ³)		
	配合測定装置	コンピュータ方式(配合ファイル容量5000種類)				
	ミキサタイマー	0~999秒		スランプモニター	有	
操作盤	デジタル式					
ミキサ	強制2軸 1700×1基(中央交差型)					
試験設備	圧縮試験機	最大秤量: 1000KN×1台				
	養生室	規模: 3.60×2.30×0.9 収納本数: 10×1100本(2段積み)				